


产品规格:

规格										
给水水压	0.7kgf/cm ² -7.5kgf/cm ² (0.07MPa-0.74MPa)									
规格	220-240V, 50/60Hz, 450W									
电源线长度	1.5m									
水箱加热规格	400W									
清洗	<table border="1"> <tr> <td>出水量</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>臀部清洗</td> <td rowspan="2">0.4L/min-0.8L/min (可调节)</td> </tr> <tr> <td>女性清洁</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>喷头数量</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>清洗水温</td> <td>关、低、中、高四档 (室温-40°C)</td> </tr> </table>	出水量	<table border="1"> <tr> <td>臀部清洗</td> <td rowspan="2">0.4L/min-0.8L/min (可调节)</td> </tr> <tr> <td>女性清洁</td> </tr> </table>	臀部清洗	0.4L/min-0.8L/min (可调节)	女性清洁	喷头数量	2	清洗水温	关、低、中、高四档 (室温-40°C)
	出水量	<table border="1"> <tr> <td>臀部清洗</td> <td rowspan="2">0.4L/min-0.8L/min (可调节)</td> </tr> <tr> <td>女性清洁</td> </tr> </table>	臀部清洗	0.4L/min-0.8L/min (可调节)		女性清洁				
	臀部清洗	0.4L/min-0.8L/min (可调节)								
	女性清洁									
喷头数量	2									
清洗水温	关、低、中、高四档 (室温-40°C)									
安全装置	水温过热保护及防干烧	温度保险丝, 过热断路器, 水位开关								
	逆流防止	单向阀								
	保温坐圈	<table border="1"> <tr> <td>加热最大功率</td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td>温度调节</td> <td>关、低、中、高四档 (室温-40°C)</td> </tr> <tr> <td>安全装置</td> <td>温度保险丝, 过热断路器</td> </tr> </table>	加热最大功率	40W	温度调节	关、低、中、高四档 (室温-40°C)	安全装置	温度保险丝, 过热断路器		
加热最大功率	40W									
温度调节	关、低、中、高四档 (室温-40°C)									
安全装置	温度保险丝, 过热断路器									
舒适	盖板	缓降								
	坐圈	缓降								
卫生	快速拆除本体	推动按键								
	抗菌材料	坐圈和上盖								
其他功能	电源开关	开/关								
	落坐感应	置于坐圈内部								
备注	本产品只提供白色(O)									

安装前应预留220-240V, 50/60Hz, 16A的带接地故障断路器或接地漏电保护器的三眼电源插座在坐便器右侧(人体坐于坐便器上时的方位)约1米范围内。安装及使用注意事项请严格参照产品说明书。

型号	适用产品	备注
K-4772T-0	K-3360, K-3324, K-3494, K-3466, K-3384, K-3384-C2, K-17510-C2, K-3322, K-3489, K-3453, K-3564-S	科勒连体坐便器
	K-3555, K-3486, K-3429, K-3517T, K-3439, K-3457, K-3448, K-8743, K-3471, K-8744, K-3499, K-3496, K-3444, K-4727, K-3482, K-4728, K-17644, K-3422, K-8742, K-8756, K-8764-B	能够与大部分科勒分体坐便器配合使用(除欧款与圆端型外)

产品尺寸图:(单位:毫米)



K-4772T